

kit di adattatori EHAM-E20-40-E8-35

Codice prodotto: 8081015

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	24 g
Codice interfaccia, base	E20
Codice interfaccia, composizione	E8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica