



スピードコントローラ GG-1/8

部品番号: 10890

FESTO

ローラーレバー付で基本流量調整可能
2011年廃番予定品



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
操作方法	メカ機構
調整部品	ローラーレバー
取付方法	取付穴
絞り方向時標準流量	280 l/min
自由流れの方向時の標準流量	240 ... 350 l/min
使用圧力	0.3 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油 ろ過圧縮空気、給油
取付方向	任意
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	380 g
材質	PWIS質を含む
材質 シール	NBR