

톱니 벨트 축 ELGA-TB-RF-120-

Part Number: 1371247

FESTO

롤러 베어링 가이드 포함



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
드라이브 피니언의 유효 직경	52.52 mm
작업 행정거리	50 ... 7,400 mm
사이즈	120
톱니 벨트 피치	5 mm
조립 위치	어디든
가이드	롤러 가이드
디자인 구조	전기-기계 선형 축 톱니 벨트 포함
모터 타입	서보 모터
최대 가속	50 m/s ²
최대 속도	10 m/s
반복 정확도	±0,08 mm
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 급송력 Fx	1,000 N
급송 계수	165 mm/U
운행 간격, 거리 의존	10,000 km
프로파일 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 테이프 소재	스테인리스 스틸 스트립
드라이브 커버 소재	아노다이징 알루미늄
가이드 소재	강철
폴리 소재	고합금 강철, 부식방지
슬라이드 소재	아노다이징 알루미늄
톱니형 벨트 클램핑 부품 소재	스테인리스 스틸 주물
톱니형 벨트 소재	유리섬유 포함 폴리클로로프렌 및 나일론 코팅 강철 코드 및 나일론 커버 포함 폴리우레탄 강철 코드 포함 폴리우레탄