

cilindro guidato

DFM-63-200-P-A-KF-F1A

Codice prodotto: 8118960

FESTO

Il sensore di finecorsa SMTSO-8E può essere utilizzato su questo prodotto, con corse maggiori o uguali a 50 mm. Il relativo kit di fissaggio SMB-8E va montato verso l'interno o verso l'esterno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo	50 mm
Corsa	200 mm
Diametro pistone	63 mm
Tipo di azionamento attuatore	Giogo
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Velocità max.	0,6 m/s
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	ISO Classe 5
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	1,3 Nm
Forza Fy max.	1.487 N
Forza max. Fy statica	1.600 N
Forza Fz max.	1.487 N
Forza max. Fz statica	1.600 N
Momento Mx max.	92,97 Nm
Momento statico Mx max.	100 Nm
Momento My max.	62,46 Nm
Momento statico My max.	67,2 Nm
Momento Mz max.	62,46 Nm
Momento statico Mz max.	67,2 Nm
Momento max. ammissibile Mx in funzione della corsa	13,68 Nm
Carico utile max. in funzione della corsa con distanza definita xs	189 N
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	1.750 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	1.870 N
Massa movimentata	3.660 g
Peso	9.429 g
Baricentro della massa mobile in funzione della corsa	106,5 mm
Connessioni alternative	Vedere disegno di prodotto
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS

Caratteristica	Valore
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato