

asse a vite ELGT-BS-90-350-10P

Codice prodotto: 8124406

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	350 mm
Taglia	90
Extra-corsa	0 mm
Gioco reversibile	$\leq 0,15 \mu\text{m}$
Diametro vite senza fine	16 mm
Passo vite senza fine	10 mm/U
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse lineare elettromeccanico Con vite a ricircolo di sfere
Tipo motore	Motore passo-passo Servomotore
Tipo di vite senza fine	Vite a ricircolo di sfere
Varianti	Consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
Accelerazione max.	15 m/s ²
Numero di giri max.	3.000 1/min
Velocità max.	0,5 m/s
Precisione di ripetizione	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	ISO Classe 6
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Forza di avanzamento permanente	1.054 N
Momento di superficie di secondo grado Iy	631E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado Iz	1.948E+03 mm ⁴
Coppia al minimo a velocità di processo massima	0,3 Nm
Coppia al minimo a velocità di processo minima	0,08 Nm
Forza Fy max.	4.710 N
Forza Fz max.	5.600 N
Fy con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	17.352 N
Fz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	20.631 N
Momento Mx max.	65 Nm
Momento My max.	51 Nm
Momento Mz max.	51 Nm
Mx con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	239 Nm
My con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	188 Nm
Mz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	188 Nm
Forza radiale max. su albero	290 N
Forza di spinta Fx max.	1.054 N

Caratteristica	Valore
Momento di inerzia torsionale It	151E+03 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0,3453 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	0,0253 kgcm ²
Momento d'inerzia di massa JO	0,1252 kgcm ²
Costante di avanzamento	10 mm/U
Massa movimentata	1.628 g
Peso	8.028 g
Peso a corsa 0 mm	4.380 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	104 g
Flessione dinamica (carico in movimento)	0,05% della lunghezza dell'asse, massimo 0,5 mm
Flessione statica (carico fermo)	0,1% della lunghezza dell'asse
Codice interfaccia, attuatore	T46
Materiale testata posteriore	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale profilo	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata di azionamento	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale profilo guida	Acciaio
Materiale slitta	Lega di alluminio anodizzato
Materiale madrevite	Acciaio
Materiale vite senza fine	Acciaio