



콤팩트 실린더 AEVULQ-100- -A-P-A-S6

Part Number: 156419
Classic

FESTO

근접 센싱용, 사각 피스톤 로드에 의해 회전 방지.
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 25 mm
피스톤 직경	100 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸쉬 동작
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센싱용
사양	열 저항성 실, 최대 120°C
토크에 대한 보호/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력	0.6 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
주변 온도	0 ... 120 °C
끝단에서 충격 에너지	1 J
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	4,516 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	614 g
10 mm 행정거리 당 추가 종량	177 g
0 mm 행정거리 당 기본 종량	2,797 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	38 g
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 액세서리 포함
공압 연결구	G1/4
플랜지 나사 소재	스틸, 아연도금
커버 소재	전조 알루미늄 합금
기밀 실 소재	FPM
피스톤 로드 소재	고합금 강철
실린더 튜브 소재	전조 알루미늄 합금