


# 콤팩트 실린더 AEVULQZ-16-5-A-P-A

Part Number: 157165  
Classic

FESTO

근접 센싱용, 사각 피스톤 로드에 의해 회전 방지.  
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	5 mm
피스톤 직경	16 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 당김 동작
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센싱용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
토크에 대한 보호/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력	1.3 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
주변 온도	-20 ... 80 °C
끝단에서 충격 에너지	0.1 J
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	81 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	12 g
10 mm 행정거리 당 추가 종량	15 g
0 mm 행정거리 당 기본 종량	89 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	4 g
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 액세서리 포함
공압 연결구	M5
플랜지 나사 소재	고합금 강철, 부식방지
커버 소재	전조 알루미늄 합금
기밀 씬 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 튜브 소재	전조 알루미늄 합금