



ソレノイドバルブ

MN2H-2X3G-D-02-230VAC

部品番号: 191376

FESTO

ISO 15407/-1規格、コイル・手動操作付、ソケット別
2009年廃番予定品



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基
操作方法	電気
幅	18 mm
標準流量	440 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
保護仕様	IP65
オリフィス径	6 mm
スクリーンサイズ	19 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDMA 24563
手動操作	アクセサリによって保持
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
b バルブ	0.3
Cバルブ	1.85 l/sbar
切換時間 off	15 ms
切換時間 on	15 ms
コイル特性	230V AC: 50Hz 230V AC: 60Hz
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	210 g
配線方式	プラグ DIN 43650 デザインC
取付方法	取付穴
外部パイロット接続ポート12/14	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
パイロット排気ポート82/84	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 1	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 2	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 3	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 4	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 5	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイカスト