

윤활기 LOE-1/8-D-MINI



Part Number: 159620

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

금속 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	45 cm ³
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	0 ... 16 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	3 l/min
표준 공칭 유량	1,300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	270 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
보울 소재	PC