



공압 밸브 VL-5/2-D-01

Part Number(&P): 161060

FESTO

5/2-way 기능, 공압 작동, 스프링 복귀
단종 예정, 2009년까지만 가능



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	공압
폭	26 mm
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	2 ... 16 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
인증	Germanischer Lloyd
공칭 사이즈	8 mm
격자 치수	27 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 15407-1 VDMA 24563
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
파일럿 압력	2 ... 16 bar
Off 스위칭 시간	30 ms
On 스위칭 시간	18 ms
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	230 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82/84	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 1	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 2	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 3	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 4	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 5	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트