


サーボモータ

MTR-AC-100-5S-AA

部品番号: 526735

FESTO

減速機、ブレーキなし



データシート

| 特長 | 値 |
|------------|---------------------------|
| 回転位置センサ | レゾルバ |
| 温度モニタ | PTC抵抗 |
| 最高速度 | 4,550 1/min |
| 標準回転数 | 3,600 1/min |
| 連続停止電流 | 8.43 A |
| 保護仕様 | F |
| モータの一定性 | 1.49 Nm/A |
| 消費電力 モータ | 2,396 W |
| 公称電圧 | 560 V |
| 公称電流 | 4.3 A |
| 波高電流 | 16 A |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 相対湿度 | max.90% |
| 保護仕様 | IP54 |
| 周囲温度 | -40 ... 40 °C |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| 総出力慣性モーメント | 6.8 kgcm ² |
| 回転負荷モーメント | 6.8 kgcm ² |
| 標準回転トルク | 6.36 Nm |
| 波高回転トルク | 23 Nm |
| 停止時トルク | 12.53 Nm |
| 軸方向の軸負荷 | 150 N |
| 半径方向の軸負荷 | 500 N |
| 質量 | 9,100 g |
| 配線システム | プラグ |