


ステッピングモータ MTR-ST-87-48S-AA

部品番号: 530065

FESTO

廃番予定品、2008年まで供給可



データシート

| 特長 | 値 |
|------------|---------------------|
| 保護仕様 | B |
| 公称電圧 | 48 V |
| 公称電流 | 4.7 A |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 45 - 80 % |
| 保護仕様 | IP54 |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C |
| 総出力慣性モーメント | 4 kgcm ² |
| モータの保持トルク | 6.47 Nm |
| 回転負荷モーメント | 4 kgcm ² |
| 軸方向の軸負荷 | 50 N |
| 半径方向の軸負荷 | 130 N |
| 質量 | 4,200 g |
| 配線システム | プラグ |