


モータユニット MTR-DCI-32

部品番号: 533736
廃番予定品

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
運転モードコントローラ	PWM-MOSFET パワー出カステージ
ギアユニットタイプ	遊星ギア
回転位置センサ	インクリメンタルエンコーダ
ロータリポジションエンコーダ 測定原理	光学
保護仕様	I/ft モニタ 温度モニタ 電流モニタ 電圧降下検知 ドラッグエラーモニタ 終端位置検出ソフト
温度モニタ	シリコン絶対温度センサ 過熱時シャットダウン
最高速度	3,300 1/min
標準回転数	3,250 1/min
保護仕様	F
消費電力 モータ	17.5 W
公称電圧	24 V
公称電流	0.73 A
パラメータ設定インターフェース	RS232 (9600 Baud)
波高電流	2.1 A
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP54
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	C-Tick
取付方法	オプション ネジ穴付き 固定
材質	PWIS質を含む