


스토퍼 실린더 STAF-80-40-P-A-R

Part Number: 164894

FESTO

트러니언, 내장형 플랜지 플레이트 포함.
이 제품군은 유동성 매질에는 사용할 수 없습니다. 복동 실린더를 사용하기 위한 약간의 변형이 가능합니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	40 mm
피스톤 직경	80 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 당김 동작
디자인 구조	피스톤 롤러형 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
토크에 대한 보호/가이드	평면 피스톤 로드
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13,300 N
스위칭 동작동안 허용 가능한 측면력	4,000 N
제품 중량	5,350 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	G1/8
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
롤 소재	강철