



콤팩트 실린더 DPCS-40-100-F-P

Part Number: 1398650
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------|---------------------------------|
| 행정거리 | 100 mm |
| 피스톤 직경 | 40 mm |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 모드 | 복동 |
| 피스톤 로드 끝단 | 암 나사산 |
| 디자인 구조 | 피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 작동 압력 | 0.6 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 끝단에서 충격 에너지 | 0.36 J |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 633 N |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 754 N |
| 이송 질량 | 290 g |
| 제품 중량 | 797 g |
| 마운팅 형태 | 옵션 관통 홀 포함 나사산 포함 |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 동적 씰에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 실린더 몸체에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |