


박형 실린더 AEVC-20-5-I-P

Part Number: 188131
단종 예정 제품

FESTO

센싱용 설비 없음, 압 나사산 피스톤 로드 끝단
단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|----------------------------------|
| 행정거리 | 5 mm |
| 피스톤 직경 | 20 mm |
| 스프링 복귀력, 후진 | 5 N |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 모드 | 단동 푸쉬 동작 |
| 디자인 구조 | 피스톤 피스톤 로드 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 작동 압력 MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 1.5 ... 10 bar |
| Operating pressure | 21.75 ... 145 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿트 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 용력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 180 N |
| 이송 질량 | 14 g |
| 제품 중량 | 52 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 액세서리 포함 옵션 |
| 공압 연결구 | M5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버 소재 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 씰 소재 | NBR TPE-U(PU) |
| 하우징 소재 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금 강철 |