


평면 실린더 DZF-25- -A-P-A-S6

Part Number: 161249

FESTO

비회전, 위치 감지용, 끝단 탄성 쿠션링, 다양한 마운팅 옵션, 추가 마운팅 부품 포함 및 미포함.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 200 mm
피스톤 직경	25 mm 근사직경(타원형)
피스톤 로드 의 최대 처짐 +/-	1 deg
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	열 저항성 싺, 최대 120°C
토크에 대한 보호/가이드	타원 피스톤
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 120 °C
회전 방지 옵션에 대한 최대 토크	0.5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	40 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	6 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	18 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	168 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함 옵션
공압 연결구	M5
커버 소재	전조 알루미늄 합금
싺 소재	FPM
하우징 소재	알루미늄 부드러운 양극처리
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지