



일방향 유량 조절 밸브 CRGRLA-3/8-B

Part Number: 161406

FESTO

부식 방지,
회전 조인트 및 암 나사산.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
액츄에이터 형태	수동
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	1,450 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	970 ... 1600 l/min
작동 압력 MPa	0.03 ... 1 MPa
작동 압력	0.3 ... 10 bar
Operating pressure	4.35 ... 145 psi
주변 온도	-20 ... 80 °C
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
조립 위치	어디든
회전 능력	360° / 연속 회전 허용 불가
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2,515 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2095 ... 2665 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 4
보관 온도	-10 ... 40 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
공칭 사이즈	8.5 mm
최대 죄임 토크	20 Nm
허용 가능한 작동 모멘트, 조절 스크류	2 Nm
제품 중량	126.9 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	FPM PVC
중공 볼트 소재	고합금 강철
조정 나사 소재	고합금 강철, 부식방지
회전 피팅 소재	고합금 강철, 부식방지