

미세 필터 LFMB-1-D-MAXI


Part Number: 162633

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

1 μ 필터 카트리지, 금속 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|---|
| 시리즈 | D |
| 사이즈 | MAXI |
| 디자인 구조 | 화이버 필터 |
| 필터 등급 | 1 μm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 작동 압력 | 1 ... 16 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입 |
| 출력에서 공기 청정 등급 | ISO 8573-1:2010[5:7:3]에 따른 압축 공기 가스 주입 |
| 에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량 | 2,780 l/min |
| 에어 품질 등급용 최소 표준 공칭 유량 | 620 l/min |
| 필터 효율 | 99.99 % |
| 최대 응축수 용량 | 80 cm ³ |
| 바울 보호망 | 금속 바울 보호망 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | 1.5 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 잉여 오일 함량 | 0.5 mg/m ³ |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 액세서리 포함 옵션 |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1 |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 |
| 필터 소재 | Boron silicate 화이버 |
| 보울 소재 | PC |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 제품 중량 | 1,200 g |