



진공 발생기

VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1

Part Number: 193571

FESTO

표준, 높은 흡착 유량, 폭 14 mm, 플러그 콘넥터와 개방형 소음기를 갖는 T 형상.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈, 라발 노즐 | 0.45 mm |
| 격자 치수 | 14 mm |
| 디자인, 소음기 | 열림 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 배출기 특성 | 높은 흡착 유량 표준 |
| 내장된 기능 | 개방 소음기 |
| 디자인 구조 | T-형태 |
| 최대 흡입율시 작동 압력 | 5 bar |
| 작동 압력 | 1 ... 8 bar |
| 공칭 작동 압력 | 6 bar |
| 대기상태에서 최대 흡입율 | 15.7 l/min |
| 공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임 | 1.7 s |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 운할 작동 불가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 공칭 작동 전압에서의 소음도 | 53 dB(A) |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 최대 죄임 토크 | 0.5 Nm |
| 제품 중량 | 24 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 액세서리 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | QS-6 |
| 공압 연결구, 포트 3 | 개방 소음기 |
| 진공 연결 | QS-6 |
| 연결 나사산 소재 | 다이어프램 밸브 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 리시버 노즐 소재 | POM |
| 하우징 소재 | POM-강화 |
| 소음기 소재 | PE |
| 트랜스미터 노즐 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 피팅 소재 | 황동 니켈 도금 |