

# 각도 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3

Part Number: 3540144

FESTO

공압 작동 스테인리스강 앵글 시트 밸브. 언더 시트 버전, 안전 위치 닫힘, NPT 나사산, 공칭 너비 2".



## 자료 시트

특징	값
디자인 구조	피스톤 액추에이터 포함 포켓 밸브
액추에이터 형태	공압
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
선 연결	ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사산 커플링 2 NPT
공칭 사이즈	45 mm
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
유량 방향	전환 불가
유체 압력	0 ... 0.3 MPa
작동 압력	0 ... 3 bar
프로세스 밸브의 공칭 압력	40
배기 기능	유량 조절 불가
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	외부 제어 포함
공압 연결구	암 나사산 G1/8
작동 압력 MPa	0.6 ... 1 MPa
작동 압력	6 ... 10 bar
Operating pressure	87 ... 145 psi
매체	수증기 석유-기반 유압 오일 가스 주입 석유 물 필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm Neutral fluids
유량 방향	밸브 시트 아래 기체 및 액체 매체용
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
최대 점성률	600 mm <sup>2</sup> /s
매체 온도	-40 ... 200 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
유량 Kv	19.5 m <sup>3</sup> /h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
프로세스 밸브 하우징 소재	스테인레스 스틸 주물
프로세스 밸브 재질 번호	1.4408
스핀들 씰 소재	PTFE
씨트 씰 소재	PTFE
제품 중량	3,500 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
드라이브 하우징 소재	니켈 도금 황동