

볼 밸브


VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14

Part Number: 4802244

FESTO

화장품 및 제약 산업용 스테인리스강 타입, 2/2-way, 공칭 너비 1/2", F0304 플랜지 패턴, PN16, DIN 32676-B 연결 방식에 따른 클램프 연결, 전기 연마

Festo는 이 제품의 제조업체가 아니라 리테일러입니다.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------------------|---|
| 디자인 구조 | 2-way 볼 밸브 |
| 액추에이터 형태 | 기계적 |
| 씰링 원리 | 소프트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 |
| 프로세스 밸브 연결 | DIN 32676 시리즈 B 클램프 |
| 스위칭 상태 표시기 | 슬롯 방향 = 유량 방향 |
| 플랜지 홀 패턴 | F0304 |
| 내부 직경 | 18.1 mm |
| 공칭 직경 DN | 15 |
| 밸브 기능 | 2/2 |
| 유량 방향 | 전환 가능 |
| 프로세스 밸브의 공칭 압력 | 16 |
| 차동 압력에서 이탈 토크, 공칭 압력, 프로세스 밸브 PN | 7 Nm |
| 표준에 기반 | DIN 32676 ISO 5211 |
| 매체 | 수증기 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:--] 가스 주입 물 Neutral fluids |
| 매체 온도 | -20 ... 200 °C |
| 유량 Kv | 46 m3/h |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 하우징 소재 | 스테인리스 스틸 주물 |
| 하우징용 재질 정보 | 1.4409 |
| 씨트 씰 소재 | PTFE, modified |
| 씰 소재 | FPM PTFE |
| 볼 소재 | 스테인리스 스틸 주물 |
| 볼용 재질 정보 | 1.4409 |
| 샤프트 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 샤프트용 재질 번호 | 1.4401 |
| 제품 중량 | 830 g |
| 인증 | 3-A Sanitary CRN |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |