


모터 케이블 NEBM-L4G2-E-10-N-LE2

Part Number: 4977492
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------|
| 케이블 식별 | 명판 라벨 홀더 제외 |
| 전기 연결 1, 기능 | 필드 장치 측 |
| 전기 연결 1, 설계 | 각도 |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 플러그 소켓 |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | 핀 연결 L4 |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 2 |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 2 |
| 전기 연결 2, 기능 | 컨트롤러 측 |
| 전기 연결 2, 연결 타입 | 케이블 |
| 전기 연결 2, 연결 기술 | 끝단 납선 케이블 |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수 | 2 |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 2 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 30 V |
| 작동 전압 범위 AC | 0 ... 30 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 10 A |
| 서지 강도 | 1.5 kV |
| 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 특성 | 체인 링크 트렁크에 적합 |
| 케이블의 테스트 조건 | 프로세서 400MHz |
| 굽힘 반경, 고정식 케이블 설치 | >= 21 mm |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치 | >= 34 mm |
| 케이블 직경 | 6.7 mm |
| 케이블 구조 | 2x1,5 |
| 공칭 도선 단면적 | 1.5 mm ² |
| 배선 끝단 | 무딘 절단면 |
| 보호 등급 | IP20 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항 | 터미널 박스 설치용 IP65등급 |
| 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -25 ... 80 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 오염 등급 | 3 |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| 케이블 피복 소재 | TPE-U(PUR) |
| 케이블 피복 색상 | 회색 |
| 하우징 소재 | PA |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 절연 소재 | TPE-E |