


# 서보 모터 EMMB-AS-60-02-SB

Part Number: 5219173

FESTO



## 자료 시트

특징	값
주변 온도	-20 ... 40 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
표준에 따름	IEC 60034
절연 보호 등급	F
EN 60034-1에 따른 비율 등급(Rating class)	S1
보호 등급	IP65
전기 콘넥터 시스템	플러그
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
인증	c UL us - Recognized (OL)
공칭 동작 전압 DC	300 V
공칭 전압 DC	300 V
정지 토크	0.7 Nm
공칭 토크	0.64 Nm
첨두 토크	1.92 Nm
공칭 회전 속도	3,000 1/min
최대 속도	6,000 1/min
공칭 모터 전력	200 W
연속 개-회로 전류	1.5 A
공칭 모터 전류	1.4 A
첨두 전류	4.2 A
모터 상수	0.48 Nm/A
상간전압 상수 (U-V, V-W, U-W)	29 mVmin
상 - 상 권선 저항	11.2 Ohm
상 - 상 권선 인덕턴스	20.9 mH
전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트	0.218 kgcm <sup>2</sup>
제품 중량	1,600 g
허용 가능 축 방향 샤프트 부하	90 N
허용 가능 반경 방향 샤프트 부하	180 N
축 위치 센서	절대 단일 회전 엔코더
로터리 위치 엔코더 인터페이스	Nikon A 포맷
회전 위치 엔코더 측정 원리	광원
로터 위치 엔코더, 전형적 해상도	20 Bit
로터 위치 엔코더, 전형적 각도 정밀도	20 arcmin
브레이크 유지 토크	1.3 Nm
브레이크에 대한 동작 전압 DC	24 V
전력 소모, 브레이크	7.2 W
브레이크의 관성 질량 모멘트	0.004 kgcm <sup>2</sup>