


아날로그 모듈 CPX-2AE-U-I

Part Number: 526168

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용, 2 입력.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 중량	48 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	9-핀 / 9-핀
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
최대 라인 길이	30 m 차폐
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화 PC
LED 표시	1 그룹 진단
진단	채널별 와이어 단선 채널별 한계 위반 단락 입력 신호 파라미터화 에러
파라미터 설정	데이터 형식 채널별 강제 한계 모니터링/채널 측정값 스무딩 채널 당 신호 범위 단락 후 거동 와이어 단선/채널 모니터링
내부 사이클 타임	4 ms
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	평균 50 mA
입력 수	2
데이터 포맷	12 비트 + prefix 15 bit 까지 측정 가능
반복 정확도	25° C 에서 0.15%
25°C에서 기본 에러 제한	입력전압의 ±0.3%
주변 온도 범위와 관련 작동 에러 제한	입력전압의 ±0.5%
센서 타입	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
전기적 절연 채널? 채널	아니오
전기적 절연 채널? 내부 버스	예, 내부 센서 미 사용
보호 (단락)	내부 전기적 퓨즈