


스텝 모터 MTR-ST-42-48S-AB

Part Number(&P): 530058

FESTO

Without gear unit/with brake.
단종 예정, 2008년까지만 가능



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 브레이크에 대한 동작 전압 DC | 24 V |
| 절연 보호 등급 | B |
| 전력 소모, 브레이크 | 6 W |
| 공칭 전압 DC | 48 V |
| 공칭 모터 전류 | 1.8 A |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 45 - 80 % |
| 보호 등급 | IP54 |
| 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트 | 0.07 kgcm ² |
| 브레이크 유지 토크 | 0.4 Nm |
| 모터 유지 토크 | 0.34 Nm |
| 브레이크의 관성 질량 모멘트 | 0.002 kgcm ² |
| 축의 관성 질량 모멘트 | 0.068 kgcm ² |
| 허용 가능 축 방향 샤프트 부하 | 7 N |
| 허용 가능 반경 방향 샤프트 부하 | 18 N |
| 제품 중량 | 490 g |
| 전기 콘넥터 시스템 | 플러그 |