


서비스 유니트 조합 MSB6N

Part Number: 532307

FESTO

NPT 나사산 포함



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 형태	전기적 수동 공압
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	0.01 ... 40 µm
디자인 구조	분기 모듈 활성 탄소 필터 게이지 포함 압력 조절기 압력 시동 밸브 유량센서 On/Off 밸브 화이버 필터 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 박막 건조기 비례 표준 분류 운활기 원심 분리기 포함 소결 필터 물 분리기 전기적 조절가능한 압력 조절 밸브 파일럿 정밀 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	플라스틱 가드 금속 하우징으로 내장
차동 압력 디스플레이	시각 표시기 압력 센서 포함
압력 게이지	압력 센서 포함 압력 게이지 포함
작동 압력	1.5 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,700 ... 4,800 l/min
특성 코일 자료	110 V AC: 50/60 Hz, 픽업 전력 3 VA, 홀딩 전력 2.4 VA 230V AC: 50/60Hz, 픽업 전력 3VA, 홀딩 전력 2.4VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
인증	c UL us - Recognized (OL)

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
마운팅 형태	액세서리 포함
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC