


핸들링 모듈 HSP-25-AS-SD

Part Number: 533622

FESTO

베어링 및 샤프트 포함 무-드라이브 사양, 보호 커버 포함.



자료 시트

특징	값
사이즈	25
Y 행정거리	130 ... 170 mm
Z 행정거리	50 ... 70 mm
Z 행정거리, 작업 행정거리	25 mm
쿠션	CC: 양 끝단에 충격 완충기 소프트 특성
조립 위치	가이드 레일 수평
디자인 구조	드라이브 샤프트 교차-가이드 가이드 모션 시퀀스
위치 감지	근접 센서용
토크에 대한 보호/가이드	교차-가이드
최대 사이클 타임	1 s
반복 정확도	±0,02 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
드라이브 샤프트에 최대 드라이브 토크	5 Nm
드라이브 샤프트에 최대 축 방향력	50 N
최대 토크 My 동적	3.2 Nm
최대 토크 Mx 정적	15 Nm
최대 토크 My 동적	3.2 Nm
최대 토크 My 정적	15 Nm
최대 토크 Mz 동적	3.2 Nm
최대 토크 Mz 정적	15 Nm
최대 유효 부하	1.5 kg
드라이브 샤프트에 최대 방사 방향력	120 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
제품 중량	7,400 g
전면 유니트의 마운팅	관통 홀 포함
마운팅 형태	관통 홀 포함 슬롯 너트 포함
서브-베이스 소재	전조 알루미늄 합금
크로스 가이드 소재	열-처리 강철
사이드 컴포넌트 소재	전조 알루미늄 합금