

선형 모듈 HME-25- -

Part Number(&P): 539982

FESTO

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

단종 예정, 2011년까지만 가능.



예시 표시

자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
사이즈	25
행정거리	100 ... 400 mm
드라이브 유닛의 작동 모드	요크
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드 핸들링 모듈 Electric linear direct drive
모터 타입	리니어 AC 서보모터
온도 모니터링	과열시 차단
최대 속도	3 m/s
반복 정확도	+/-0,015 mm +/-0,0225 mm
링크 전압	48 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
자기장 방출	없음
최대. 모터 온도	70 °C
표준 온도	23 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 40 °C
순시 최대 급송력	257 N
가이드 부품에 대한 운할 간격	2,500 km
전면 유닛의 마운팅	옵션 암나사산 및 센터링 슬리브 포함 도브테일 클램핑 부품 슬롯너트 바 포함 관통홀 및 센터링 슬리브 통해
마운팅 타입, 선형 모듈	옵션 슬롯너트 바 포함 도브테일 클램핑 부품
재질 사항	PWIS 물질 함유
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 정보, 전면 플레이트	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 정보, 가이드 튜브	롤러 베어링 강철 코팅처리
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지