



원형 실린더 ESNU-40-25-P-A

Part Number: 196380

FESTO

DIN ISO 6432 에 기초, 근접 센싱용. 추가 마운팅 부품을 포함하거나 포함하지 않는 다양한 마운팅 옵션. 끝단 고무 쿠션 링.



자료 시트

특징	값
행정거리	25 mm
피스톤 직경	40 mm
피스톤 로드 나사산	M12x1,25
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.12 ... 1 MPa
작동 압력	1.2 ... 10 bar
작동 모드	단동 푸쉬 동작
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
스프링 복귀력, 후진	50 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	50 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	687.6 N
이송 질량	270 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	230 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	16 g
제품 중량	721 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	661 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	24 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 강철
실린더 튜브 소재	고합금 강철, 부식방지