


Pick&Place DHSP-HMPL16-HMPL12

Part Number(&P): 542973

FESTO

가벼운 핸들링 축 구성, 콤팩트하고 클램핑 카트리지와 중간 위치 포함 모듈러. Festo 회전 및 그립퍼와의 정의된 인터페이스. 마운팅 키트 또는 완벽히 조립되고 마운팅된 상태로 주문 위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	Pick&Place 1.0
유효부하	0 ... 1 kg
드라이브 유닛, Z 축	HMPL-12
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Z 축	x1
행정거리, Z 축	0 ... 100 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	HMPL-16
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Y 축	x1
행정거리, Y 축	0 ... 160 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm