


# 선형 갠트리 DHSL-2DGC25-DGEA25

Part Number(&P): 543004

FESTO

무동 가이드축 포함 로드리스 드라이브와 전동 외팔보 축의 구성, 다이내믹하고 정밀함, 전기적인 포지셔닝. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.

위의 FAX 요청하기 클릭



## 자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 3.0
유효부하	0 ... 6 kg
드라이브 유닛, Z 축	DGEA-25
드라이브 시스템, Z 축	전기적 DGEA 벨트 드라이브
중간 위치, Z 축	어디든
행정거리, Z 축	0 ... 800 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x DGC-25
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Y 축	0 ... 3,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm