


선형 갠트리 DHSL-2DGE40SP-DGEA25

Part Number(&P): 543016

FESTO

무동 가이드 축 포함 전동 스피들 축과 전동 외팔보 축의 구성, 정밀한 포지셔닝. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트나 완전 조립 및 설치로서 주문.

[위의 FAX 요청하기 클릭](#)



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 4.0
유효부하	0 ... 10 kg
드라이브 유닛, Z 축	DGEA-25
드라이브 시스템, Z 축	전기적 DGEA 벨트 드라이브
중간 위치, Z 축	어디든
행정거리, Z 축	0 ... 600 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x DGE-40-SP
드라이브 시스템, Y 축	전기적 스핀들 포함
중간 위치, Y 축	어디든
행정거리, Y 축	0 ... 1,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,1 mm