


Pick&Place DHSP-HSP25

Part Number(&P): 543049

FESTO

연결링크에 의한 기계적인 가이드, 전동식, 양방향 공압 드라이브, 컴팩트하고 매우 다이나믹함. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문. 위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|----------------|
| 조립 | Pick&Place 1.0 |
| 유효부하 | 0 ... 1.6 kg |
| 드라이브 시스템, Z 축 | 공압 스프링 복귀 |
| 행정거리, Z 축 | 20 ... 70 mm |
| 끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축 | ± 0,02 mm |
| 중간 위치에서 반복정밀도, Z 축 | ± 0,02 mm |
| 드라이브 유닛, Y 축 | HSP-25 |
| 드라이브 시스템, Y 축 | 공압 스프링 복귀 |
| 행정거리, Y 축 | 52 ... 170 mm |
| 끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축 | ± 0,02 mm |
| 중간 위치에서 반복정밀도, Y 축 | ± 0,02 mm |