



파일럿 라인 NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Part Number: 5105646

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	SCSI
전기 연결 1, 핀/와이어 수	36
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	36
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	단자대 띠
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 2, 핀/와이어 수	36
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	36
전기 연결 2, 마운팅 타입	H 레일 상
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.5 A
서지 강도	0.5 kV
케이블 길이	0.5 m
케이블 특성	표준
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 74 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 110 mm
케이블 직경	7.4 mm
케이블 구조	18x2x0,09
공칭 도선 단면적	0.09 mm ²
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	1
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	PA PBT
하우징 색상	회색 흑색
절연 소재	PVC