


흡착 건조기

PDAD-100-G1/2

Part Number: 552175

FESTO

건조 청결 압축 공기용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평 가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	냉각-재생가능 흡착식 건조기
입력 압력 1	4 ... 16 bar
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응 EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC UK regulation for pressure equipment
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:-:4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 불가능 No water in liquid form
압력 이슬점	-40 °C
감소 유량의 압력 이슬점	-70 °C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	-70°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:1:2]에 준하는 압축 공기 -40°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:2:2]에 준하는 압축 공기
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	47,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금