


# 압력 조절기 MS6N-LR

Part Number: 527664

FESTO

NPT 나사산 포함

예시 표시



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기 압력 조절 밸브 압력 게이지 미포함
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/4이 준비됨 G1/8이 준비됨 압력 센서 포함 압력 게이지 포함 솔레노이드 피스톤 포함
작동 압력	0.8 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 16 bar
최대 압력 Hysteresis	0.25 bar
표준 공칭 유량	2,200 ... 7,500 l/min
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
멤브레인 소재	NBR
분리 플레이트 소재	POM