


스텝 모터

MTR-ST-57-48S-AA

Part Number(&P): 530061

FESTO

단종 예정, 2008년까지만 가능



자료 시트

특징	값
절연 보호 등급	B
공칭 전압 DC	48 V
공칭 모터 전류	3.1 A
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	45 - 80 %
보호 등급	IP54
주변 온도	0 ... 50 °C
전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트	0.48 kgcm ²
모터 유지 토크	1.27 Nm
축의 관성 질량 모멘트	0.48 kgcm ²
허용 가능 축 방향 샤프트 부하	10 N
허용 가능 반경 방향 샤프트 부하	71 N
제품 중량	1,200 g
전기 콘넥터 시스템	플러그