


플러그 베이스 MHAP-PI-1

Part Number: 532182

FESTO

연결 블록 및 매니폴드 블록 MHA1-P..._PI 및 MHP1-P..._PI용



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	클립
조립 위치	어디든
제품 중량	6 g
전기 연결	2-핀 플러그 소켓
작동 전압 범위 DC	≤ 60 V
허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 길이	1 m
케이블 직경	1 mm
케이블 구조	2x0,14
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-20 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	동 합금, 주석 도금