


윤활기 MS9-LOE


Part Number: 562533

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.



예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	490 ml
바울 보호망	플라스틱 가드 금속 하우징으로 내장
작동 압력	1 ... 16 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	100 l/min
표준 공칭 유량	8,500 ... 27,000 l/min
인증	c UL us - Recognized (OL)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C <= Ta <= +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
커버 소재	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
컵 씰 소재	NBR
스크린 소재	PA