



전기 슬라이드 EGSP-46- -

Part Number: 562757
단종 예정 제품

볼 베어링 가이드 포함
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO

예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	200 ... 840 mm
사이즈	46
스핀들 직경	15 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	전기-기계 선형 축 볼 스크류 포함
참조	참조 스위치
스핀들 타입	볼 스크류
최대 가속	20 m/s ²
최대 속도	0.43 ... 2 m/s
반복 정확도	±0,003 - ±0,01 mm
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
보호 등급	IP10
주변 온도	0 ... 40 °C
고정된 에어링 동적 기본 부하율	6,700 N
2차 단면 관성모멘트 Iy	205E+03 mm ⁴
2차 단면 관성모멘트 Iz	1,450E+03 mm ⁴
최대 급송력 Fx	267 ... 460 N
행정거리 미터당 관성 질량 모멘트 JH	0.39 kgcm ²
급송 계수	10 ... 20 mm/U
고정된 베어링 정적 기본 부하율	3,330 N
마운팅 형태	내부 나사산 및 맞춤 핀 포함
엔드 캡 소재	전조 알루미늄 합금 코팅처리
프로파일 소재	코팅처리 고합금 강철
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
드라이브 커버 소재	알루미늄 다이캐스트 코팅처리
슬라이드 소재	강철
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철