



# 반-회전 드라이브 DRQD-B-16- -

Part Number: 563345  
단종 예정 제품



단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	16
양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위	-20 /+ 6 deg
회전 각도	360 deg
쿠션	P1J: 조절 가능한 엘라스토머 쿠셔닝 공압 쿠션, 조절 가능 충격 완충기, 가혹한 특성 곡선, 조절 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
최대 중간 위치 수량	1
위치 감지	근접 센서용
사양	에너지 공급 플랜지 샤프트 이송 플레이트 스피곳 샤프트
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
ATEX 카테고리 가스	II 2G
폭발 점화 방지 타입 가스	c T4 X
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 먼지	c T120°C X
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 이론적 토크	1.6 ... 1.7 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.0005 ... 0.07 kgm <sup>2</sup>
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	M5
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
드라이브 샤프트에 대한 재질 정보	열-처리 강철
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄