

# Tripod kinematics EXPT-45-E1

Part Number: 569797



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
디자인 구조	트라이포드 운동학
사이즈	45
작업 공간 공칭 직경	450 mm
작업 공간 공칭 높이	100 mm
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
모터 타입	서보 모터
정격 사용 시간	100 %
최대 가속	110 m/s <sup>2</sup>
최대 속도	7 m/s
최대 픽킹 비율	12" 주기로 150pick/분
최대 정격 부하	5 kg
최대 동적 응답일 때 정격 하중	1 kg
위치 정확성	± 0,5 mm
추적 정밀성	± 0,5 mm
반복 정확도	±0,1 mm
Z 방향의 최대 프로세스 힘	1,300 N
Z 방향의 일반적인 프로세스 힘	1000 N: 작업 공간 지름 최대 112.5 mm
기구부의 기본 중량	45 kg
수평 최대 프레임 강도	145 N
수직 최대 프레임 강도	250 N
주변 온도	0 ... 40 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
PWIS 표준	FN942010에 따른 PWIS 함유.