


버스 노드 CTEU-DN

Part Number: 570039

FESTO



자료 시트

특징	값
프로토콜	DeviceNet
치수 W x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
격자 치수	40 mm
마운팅 형태	On electrical interface On electrical connection block
제품 중량	90 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건 미사용 연결부 씰링
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA PC
제품-상태 LED 표시	PS: 전기 및 부하 공급용 작동 전압 X1: 시스템 상태 모듈 I 포트 1 X2: 시스템 상태 모듈 I 포트 2
버스-상태 LED 표시	IO: I/O 상태 MNS: 네트워크 상태
진단	통신 오류 시스템 진단 중간 입력용 12 kHz
제어 부품	DIL 스위치
필드버스 인터페이스에 관한 주의	옵션 : 액세서리 포함 제어 기술 액세서리 포함 선택적인 연결 장치: 마이크로 스타일(플러그 커넥터/소켓 M12x1 A 코드, 5핀, 보호 등급 IP65), 개방 스타일(터미널 스트립, 5핀, 보호 등급 IP20) 개방 스타일(스크류 터미널, 5핀, 보호 등급 IP20)
필드버스 인터페이스	CAN-Bus
필드버스 인터페이스, 프로토콜	DeviceNet
필드버스 인터페이스, 연결 타입	플러그
필드버스 인터페이스, 연결 기술	Sub-D
필드버스 인터페이스, 핀/와이어 수	9
필드버스 인터페이스, 전기적 절연	예
필드버스 인터페이스, 전송 속도	125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s

특징	값
입력에 대한 최대 어드레스 용량	8 Byte
출력에 대한 최대 어드레스 용량	8 Byte
파라미터 설정	진단 행동 페일세이프 모드 및 아이들 응답
내부 사이클 타임	사용자 데이터 1바이트당 1 ms
설정 지원	EDS 파일
추가 기능	- "Explicit Message"을 통한 비순환 데이터 접근 Quickconnect 시스템 공급
전원 공급, 기능	전자 소자 및 부하
PLC 인터페이스, 연결 타입	플러그
PLC 인터페이스, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따른 B-coded
전원 공급 장치, 핀/와이어 수	5
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
최대 전원 공급	4 A
작동 전압에서 고유 전류 소모량	Typ. 65 mA