



확산반사형 센서 SOEG-RT-M5-NS-K-L

Part Number: 537680
단종 예정 제품

FESTO

원형 디자인

단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
디자인	원형
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	위치
측정 원리	광전자
측정 방법	확산 반사 센서
발광 형태	적외선
작업 범위	50 mm
주변 온도	0 ... 55 °C
스위치 출력	NPN
스위칭 부품 기능	입광시 스위칭
최대 스위칭 주기	250 Hz
최대 출력 전류	100 mA
전압 강하	<= 2 V
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	20 %
유휴 전류	15 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 3-심
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
사이즈	M5x0,5
마운팅 형태	잠금 너트 포함
조임 토크	1.5 Nm
제품 중량	35 g
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
유니언 너트 소재	고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	황색 LED
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	0 ... 55 °C
보호 등급	IP67
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음