


# 응축수 배수기 PWEA-AP-3D

Part Number(&P): 538678

FESTO

외부 부착용, 독립적 전기 컨트롤러 포함.



## 자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	수평 +/- 5
수동 작동	누름
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	외부, 전기, 완전 자동화
측정된 변수	충진-레벨
밸브 기능	닫힘 3/2 단안정
제어 부품	멤브레인 키패드 테스트 키 포함
준비 상태 표시	LED
작동 상태 표시	LED
작동 압력	0.8 ... 16 bar
알람 출력	접점-형태
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 용량, 응축수 배수기	2 W
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	1 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
안전 등급	III
주변 온도	1 ... 60 °C
제품 중량	700 g
전기 연결	플러그 M12x1 5-핀 원형 디자인
마운팅 형태	라인 설치
응축수 배수기 연결	PK-8
공압 연결구	G1/2
재질 정보, 응축수 용기	전조 알루미늄 합금
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	플라스틱