



Start 밸브 MS9-EM-NG-S-VS

Part Number: 562954

FESTO

수동, 소음기 포함, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
격자 치수	90 mm
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액츄에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
Reset 형태	강제 명령
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 bistable
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량	18,000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	14,100 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
음향 압력 레벨	93 dB(A)
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	어디든
제품 중량	2,400 g
공압 연결구, 포트 3	G1
피스톤 슬라이드 소재	POM
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트