


메모리 카드
CAMC-M-MS-G32-G2
Part Number: 8094425

FESTO



자료 시트

특징	값
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-25 ... 85 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
메모리 용량	32 Gigabyte
사용 설명서	이 장치는 산업용 및 상업용으로만 사용되도록 개발, 설계 및 제작되었습니다. 이 장치를 개인적인 용도로 사용할 수 없습니다.
디자인	microSDHC
디자인 구조	MLC 메모리 셀(멀티 레벨 셀) 구조
속도 등급	Class 10
최대 읽기 속도	70 MB/s
최대 쓰기 속도	50 MB/s
쓰기/삭제 사이클 수	96 TBW