


전기 콘넥터 터미널

NECC-L8G5-C1

Part Number: 8106756

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 연결단자	일자형
제품 중량	3.8 g
컨테이너 사이즈	1
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	제조처 : Assmann WSW components GmbH
전기 연결 1, 핀/와이어 수	5
전기 연결 1, 마운팅 타입	플러그 인
전기 연결 2, 연결 기술	케이지 클램프 터미널
작동 전압 범위 DC	0 ... 300 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	8 A
서지 강도	1.6 kV
차폐	아니오
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG28 - 16
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색