


플러그 베이스 NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Part Number: 8109878

FESTO



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
마운팅 형태	M3 나사용 관통 홀
케이블 연결단자	일자형
제품 중량	6.8 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 축
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	ZIF
전기 연결 1, 핀/와이어 수	12
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	플러그 인
전기 연결 2, 기능	필드 장치 축
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 2, 연결 기술	ZIF
전기 연결 2, 핀/와이어 수	12
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	3
전기 연결 2, 마운팅 타입	플러그 인
전기 연결구 3, 기능	컨트롤러 축
전기 연결구 3, 디자인	각도
전기 연결구 3, 연결 타입	플러그
전기 연결구 3, 연결 기술	Festo-specific coding
전기 연결구 3, 핀/와이어 개수	3
전기 연결구 3, 사용한 핀/와이어	3
전기 연결구 3, 마운팅 타입	플러그 인
작동 전압 범위 DC	0 ... 310 V
보호 접지 연결	사용 불가
차폐	아니오
보호 등급	IP40
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-10 ... 60 °C
보관 온도	-40 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	2
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
전기 접점 소재	니켈 도금 및 금 도금 청동